

# HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-EMV - Boîtier CEM



1604243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604243>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B6, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM25, sortie latérale du câble

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1604243       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7AAA        |
| Product key                         | AF7AAA        |
| GTIN                                | 4017918947927 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 317,63 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 307,12 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à baïonnette |
| Type de boîtier            | Capot passe-câble                      |
| Application                | CEM                                    |
| Type                       | B6                                     |
| Nombre de sorties de câble | 1                                      |
| Type de presse-étoupe      | 1x M25                                 |
| Sortie du câble            | latérale                               |

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 57 mm                                                                               |
| Hauteur     | 100 mm                                                                              |
| Longueur    | 92 mm                                                                               |

### Dimensions de montage

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Largeur découpe de montage  | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 52 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du joint                    | NBR, conducteur                      |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression        |
| Matériau de surface du boîtier       | Revêtement en poudre                 |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inox, surface de prise : PA-GF |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP65              |
|                                       | IP67              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Type de verrouillage  | Vis    |

### Montage


## Instructions de montage

Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.

Il convient d'éliminer le revêtement par pulvérisation isolant éventuellement présent sur la paroi de l'armoire électrique dans la zone du joint d'étanchéité profilé, afin d'obtenir une efficacité de blindage optimale.


## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Dessin coté



Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

# HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-EMV - Boîtier CEM

1604243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604243>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604243>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1604243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604243>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|