

# US-EMSP (75,6X54) SR - Marcador de aparatos



0828930  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828930>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador de aparatos, Tarjeta, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: atornillar, remachar, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 54 mm, anchura del campo de texto: 75,6 mm

## Sus ventajas

- La familia de rotulación UniSheet US-EMSP ... ofrece marcadores para fijar con tornillos o remaches
- Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
- Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
- Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0828930       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BG2419        |
| Clave de producto                         | BG2419        |
| GTIN                                      | 4046356559706 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 14,6 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13,25 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto                           | Marcador de equipos                |
| Rotulación                                 |                                    |
| Número de índices individuales             | 2                                  |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1                                  |
| Tecnología de marcado                      | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 84,95 mm |
| Altura      | 53,70 mm |
| Profundidad | 0,50 mm  |

### Campo de texto

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Anchura del campo de texto | 75,6 mm |
| Altura del campo de texto  | 54 mm   |

### Datos del material

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Conforme a RoHS                     | sí           |
| Grosor de lámina                    | 500 µm       |
| Color                               | plateado     |
| Material                            | PVC          |
|                                     | PVC          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0           |
| Material Elemento de base           | PVC          |
| Sustancias contenidas               | Sin silicona |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C            |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %             |

#### Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                              | Prueba aprobada      |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                         |
| Duración del ensayo       | 96 h                                    |

# US-EMSP (75,6X54) SR - Marcador de aparatos



0828930

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828930>

## Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]           | Prueba aprobada                                 |
| n-hexano<br>[N.º CAS 110-54-3]         | Prueba aprobada                                 |
| Agua + bencina<br>[N.º CAS 64742-82-1] | Prueba aprobada                                 |

## Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |
| Procedimiento             | Método B                 |
| Ciclos                    | 2                        |

## Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

## Montaje

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tipo de montaje | atornillar, remachar |
|-----------------|----------------------|

# US-EMSP (75,6X54) SR - Marcador de aparatos



0828930

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828930>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMSP (75,6X54) SR - Marcador de aparatos



0828930

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828930>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)