




### Principal

|                                          |                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | Masterpact                                                                                           |
| Nombre abreviado del equipo              | XF diag & com                                                                                        |
| Tipo de producto o componente            | Bobina de disparo                                                                                    |
| Función                                  | Control                                                                                              |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Masterpact Masterpact MTZ2 circuit-breaker ((*))<br>Masterpact Masterpact MTZ3 circuit-breaker ((*)) |
| Tipo de bobina                           | Bobina de cierre                                                                                     |

### Complementario

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de control               | Comunicación                                                                               |
| Función de señalización       | Alimentado por bobina<br>Error<br>Listo para cerrar o abrir<br>Pulsador eléctrico activado |
| [Un] voltage power supply     | 100...130 V CA 50/60 Hz<br>100...130 V DC                                                  |
| Umbral de tensión de disparo  | 0,85...1,1 Un con cierre                                                                   |
| Holding power consumption     | 4,5 W                                                                                      |
| Circuit breaker mounting mode | Extraíble                                                                                  |
| Maximum response time         | 80 ms con cierre para Masterpact MTZ2<br>90 ms con cierre para Masterpact MTZ3             |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 3,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 6,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,17 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a> |