



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	Prisma Prisma G Cassetta Prisma Prisma P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Fupact: fisso INF32 - controllo: manovra rotativa rinvia - verticale installazione Fupact: fisso INF40 - controllo: manovra rotativa rinvia - verticale installazione Fupact: fisso INF32 - controllo: manovra rotativa rinvia - orizzontale installazione Fupact: fisso INF40 - controllo: manovra rotativa rinvia - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: INF32 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INF40 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INF32 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INF40 orizzontale installazione 4 3P: piastra montaggio supporto: INF32 verticale installazione 4 3P: piastra montaggio supporto: INF40 verticale installazione 3 4P: piastra montaggio supporto: INF32 verticale installazione 3 4P: piastra montaggio supporto: INF40 verticale installazione
Operating position	Verticale Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	150 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	0,66 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 3</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	15 cm
Confezione 1: profondità	50 cm
Confezione 1: peso	660 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	29,5 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	20 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------