




Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Connessione
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarra Linergy
Numero di poli	4P
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Sezione condotto sbarre	20 x 3 mm
Peso prodotto	1,54 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	28,000 cm
Confezione 1: profondità	38,500 cm
Confezione 1: peso	1,488 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	38,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	76,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------