

# CF 1000-1,5 - Automate à dénuder et à sertir



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100-240 V, pour embouts isolés de section comprise entre 0,25 et 4,0 mm<sup>2</sup>, selon DIN 46228-4: 1990-09, avec jeux d'isolants 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> (longueur de douille 6-12 mm)

## Description du produit

Kits de conversion inclus 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>

## Avantages

- Compteur de quantité
- Le conducteur est dénudé et sert correctement d'un embout en une seule opération.
- Les forces d'extraction correspondent aux exigences des normes CEI/EN 60999 et CEI/EN 60947
- L'automate à dénuder et à sertir traite les embouts libres avec collier isolant selon DIN 46228-4.
- Changement de section rapide sans mesure de réglage supplémentaire
- Convient pour le traitement de masse
- Il est possible de traiter jusqu'à 1000 conducteurs par heure.
- Conception robuste

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1208199       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3232        |
| Product key                         | BH3232        |
| GTIN                                | 4046356011341 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 34□000 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 32□500 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 84798100      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit                   | Automate à sertir                                                                                     |
| Sertissage                        | en trapèze                                                                                            |
| Longueur d'insertion minimale     | 32 mm                                                                                                 |
| Consommation d'air par sertissage | 1,2 l                                                                                                 |
| Plage de pression                 | 5,00 bar ... 6,00 bar                                                                                 |
| Caractéristiques du produit       | Possibilité de réduire le temps de cycle à 0,8 s en mode speed-up                                     |
|                                   | Kits de conversion 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> compris                                |
|                                   | Outil de conversion à l'intérieur du boîtier                                                          |
|                                   | Mode supplémentaire destiné uniquement au dénudage du conducteur                                      |
|                                   | Utilisation d'embouts libres à collier isolant                                                        |
|                                   | Embouts à collier isolant agrandi (AI-GB ...) utilisables avec des kits de conversion supplémentaires |
|                                   | Compteur avant et arrière intégré et réinitialisable                                                  |

### Propriétés électriques

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plage de fréquence        | 50 Hz ... 60 Hz |
| Consommation de puissance | 70 W            |

#### Alimentation

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Section métrique   | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Longueur à dénuder | 14,5 mm                                    |

### Dimensions

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Largeur                                       | 250 mm |
| Hauteur                                       | 412 mm |
| Longueur                                      | 550 mm |
| Diamètre orifice d'introduction de conducteur | 6 mm   |

### Connecteur

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Type de connecteur | Modèle d'enfichage type B, EF |
|--------------------|-------------------------------|

### Normes et spécifications

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Essais | DIN 46228-4 : 1990-09 |
|--------|-----------------------|

# CF 1000-1,5 - Automate à dénuder et à sertir

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 1000-1,5 - Automate à dénuder et à sertir



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208199>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui                                 |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 57ff2334-48ca-425f-870b-86cf1dd5122a |